Ficha técnica

Clave

1. Descripción del producto:

Paquete de fibrodiscos

Dimensiones (in):	7 x 7/8"
Dimensiones (mm):	178 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grano:	36
Especificación:	AAA36
Máx. rpm:	8,500
Respaldo:	Fibra Vulcanizada
Línea:	Tenazit®



TIPO PAQ 5 DL

TENAZIT®



D =178 mm H =22.2 mm









Fibra de




























- · Estructura cerrada
- · Ideal para usuarios que requieran alto volumen de remoción.
- · Presentación de autoservicio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte en el respaldo correspondiente para fibrodiscos.
- · Monte y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- · No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que haya mojado.
- No recortar el respaldo.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un disco sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

· Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 3 piezas.

www.austromex.com.mx