

## Clave 2949

### 1. Descripción del producto:

Broca de diamante electrodepositado (BDE)

Dimensiones (in):	1/2 "
Dimensiones (mm):	12
Especificación:	VIDRIO ELECTRODEPOSITADO
Altura de segmentos:	2
Máx. RPM:	2,800



### 1. Aplicación

- Para perforación en húmedo de vidrio.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un taladro.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.